

TOPPAN

OpenMarker

OpenMarkerは、不正開封の発見、防止に役立ちます。

梱包時



梱包する際、外箱を
OpenMarkerで封緘

配送中



途中、第三者が不正に箱を開封し
内容物の一部を抜き取り、
再び別のテープで梱包を偽装しても…

配送完了時



開封痕跡は
元に戻すことができないため、
開封を隠蔽することは、できません。

一目でわかる、開封痕跡。

OpenMarker

オープンマーカー

開けた跡がつく、
戻せない

一目でわかる、開封痕跡。

重要な荷物を確実に届けたい。
OpenMarkerが可能にする安心・安全。



Lineup 多種多様な配送・管理のニーズに対応する最適な製品をご提供します。

ご要望	開封痕跡タイプ	貼るもの	製品
剥がした跡を残したい	浮き出る 剥がすと文字が浮き出る 非転移型 貼った面に跡が残らない 転移型 貼った面に跡が残る	通い箱	OpenMarker ラベル P3
		製品梱包	
		段ボール	
		封筒	
		ショッピングバッグ	
刃物で切った跡を一目で確認したい	カールする 刃物でカットすると表面のフィルムがカールする	ラッピング	OpenMarker テープ P4
		扉	
		金庫	
剥がせないラベルにしたい	破ける 剥がそうとするとボロボロになって剥がせない	オリコン	OpenMarker バンド P5
		バッグ	
		コード	
		段ボール	OpenMarker カット P6
		製品	OpenMarker ブロークン P6
		段ボール	
		封筒	

シールのように1枚ずつ貼れる

OpenMarkerラベル

貼って剥がすと、特定の文字が浮き出るセキュリティラベルです。
1度文字が出ると元に戻りません。




剥がすと文字が
はっきり浮き出ます



浮き出た文字は貼り直しても
消えません。

使用イメージ


① 倉庫で通い箱に
荷物を詰めて、箱に貼る



② 店舗にトラックで
荷物を運ぶ



③ 受け取り時に
未開封を確認



製品特徴

印字可能



事前に可変印字をしておくことができます。お客さま
自身でサーマル印字ができるタイプもあります。

非転移型



のり(文字)が貼付対象に残らない

転移型



のり(文字)が貼付対象に移る

豊富なカラーラインアップ



用途例

・ATMや金庫などの扉の未開封証明／開封確認
・輸送時の商品開梱・開封・盗難・改ざん・漏えいの防止
・貴重品の在庫・ストック品の保管／管理
・食品・医薬品・化学品の梱包（商品の安全確保）
・個人情報・データ・機密書類の保管／保護
・異物混入防止／未開封証明

段ボールや封書の封印に便利！

OpenMarkerテープ

貼って剥がすと、特定の文字が浮き出るセキュリティテープです。
1度文字が出ると元に戻りません。




剥がすと文字が
はっきり浮き出ます




浮き出た文字は貼り直しても
消えません。

使用イメージ


① 通販梱包で段ボールの
ふた部分に貼る



② 置き配で家の前に届く



③ 消費者が受け取った
ときに未開封を確認



書類の 送付



警備 (消火栓 ドアの封印)



引っ越し




製品特徴

幅広・幅狭 対応可



豊富なカラーラインアップ



選べる2タイプ



用途例

・置き配・通販、小売り、物流全般・倉庫内管理・事務所内在庫整理・機密書類管理・社内便・セキュリティ文書送付

浮き出る

剥がした跡がハッキリ！

オリジナル
デザイン可


再利用不可

被着体が
汚れない

結束バンド形態で、取り扱いは簡単！

OpenMarkerバンド

貼って剥がすと、特定の文字が現れるOpenMarkerラベルの機能に結束バンドのロック機能をプラス。
1度文字が出ると元に戻らないため、セキュリティ性を保ちつつ、取り外しやすさも実現しています。



剥がすと文字が
はっきり浮き出ます



浮き出た文字は貼り直しても
消えません。

使用イメージ

セキュリティバッグ

病院からの検体をセキュリティバッグに入れてファスナー部分に取り付けることで、検査メーカーへ到着時、未開封を確認することができます。（女性でも簡単に取り外すことができます。）



オリコン

結束バンドのように突起部分が飛び出さず、凹凸がないので、オリコンを重ねることができます。



イヤホンコード

美術館（orアトラクション）で消毒済みの貸し出し用イヤホンコードに巻き付けておくことで、来訪客が使用時に、未使用を確認することができます。



測定機器

校正を行った測定機器に校正済みの目印として取り付けることができます。




製品特徴

開封痕跡機能と
ロック機能の両立




開封痕跡ラベル×結束バンド

作業性良好◎



取り外すための道具が不要

積載しやすい



バンドの反発性がないため、
結束バンドでは難しかった積載もOK

用途例 ・通い箱（オリコン）のロック ・セキュリティバッグのファスナーロック ・コード類の貸し出し管理や無断使用防止 ・測定機器の校正、出荷

カールする

カッターなどによる開封が一目瞭然！

サイズ自由

オリジナル
デザイン可

再利用不可


OpenMarkerカット

荷物の開封口に取り付けることで、カッターなど刃物で開封されると1層目がカールし、開封痕跡が残ります。
1度開封するとカールした1層目をつなぎ合わせることもできません。再貼付、重ね貼りもできません。



使用イメージ

倉庫など荷物管理にも使えます




遠くからでも
開封を識別
できる

製品特徴

2層目はセレクトが自由

環境・運用に合わせてラベルの設計が可能


1層目 切断時に丸まるフィルム



2層目 被着体に直接貼るラベル紙

ハイブリッドタイプ

2層目に剥がすと文字が浮き出るラベルも組み合わせ可能。



切断して開封



剥がして開封

識別管理も可能

印字を入れて開封防止と識別管理を両立



未開封

開封

ナンバーが
消える！

用途例

・通販、小売り、物流全般・医薬品、食品、海外輸送などセキュリティ性の高い配送物 ・段ボールなど文字出現ラベルが使えないシーンに

破ける

不正や流用をさせない

剥がせない

サイズ自由

再利用不可

OpenMarkerブロークン

1度貼り付けたラベルを剥がそうとすると、ラベルがボロボロに破損して剥がすことができません。



使用イメージ

薬品や医療品など
確実性を求められる場面にも



用途例

・電気製品などのシリアル番号ラベル・医薬品などの封印ラベル